

Garant
Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 30mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	217160 30
GTIN	4045197552655
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Standardi:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Lasku-Ø D	30 mm
Varren Ø D _s h ₆	20 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M18
Vähimmäis-Ø d _{min}	13 mm
Ulkoneman pituus L ₁	55 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260150
Kokonaispituus L _{ges}	134 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Upotuskulma	180 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219844
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0