

Garant
ONEU 05T6 ANER, HU7810, Tyyppi: ALU

Tilaustiedot

Tilausnumero	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Kaksipuolinen, 2x8 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Huomautus:

Ohjelaastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max} \cdot 3 \text{ mm}$

tyyppi: ALUM.

Syöttö f_z / hammas: 0,23 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,23 mm
tyyppi	ALUM.
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
ISO-koodi-kääntöterä	ONEU 05T6 ANER

Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	750 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	750 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		