


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen, 2x4 särmää.

Suositus:**Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$: 6 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SNMU 14T7 ANER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		