

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7525, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213921 ST900
GTIN	4045197302786
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelaastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Syöttö f_z / hammas: 0,19 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	SEKR 1203 AFTN
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	235 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	105 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	130 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		