


**WNMU 080608 EN-SM, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225625 INOX
GTIN	4960664686162
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, **6-leikkuiset** – kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 13°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

Käyttö:

SM-geometriassa on selvästi positiivinen terämitoitus ja se leikkaa pehmeästi.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	WNMU 080608 EN-SM
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM

Syöttö f_z / hammas	0,06 – 0,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		