

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7525, Tyyppi: ST900**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	213922 ST900
GTIN	4045197553850
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**Ohjelaastuamisarvot  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$ .Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,19 mm

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,19 mm
tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	SEKN 1203 AFTN
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		