

Garant**Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 42mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217160 42
GTIN	4045197552778
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Standardi:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Lasku-Ø D	42 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	60 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Vähimmäis-Ø d_{\min}	24 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	260150
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Upotuskulma	180 astetta

Tuotetyyppi

Upottimet

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0

Kiinnitysruuvi

219844

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx
Plus® -profiili 15IP

674252 15IP