

Garant**Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217180 15
GTIN	4045197321589
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:****Mukana terä (z = 1).** Ilman sisäjähdytystä.**Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674248 koko TX7 kanssa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D ₅ h6	20 mm
varren malli	Whistle Notch
Kääntöterän ruuvi	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Laipan Ø D ₁	25 mm
Lasku-Ø D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Ulkoneman pituus L ₁	55 mm
Terien lkm Z	1
Vähimmäis-Ø d _{min}	8,5 mm
Ohjelmointimitta e	3,55 mm
Sopiva kääntöterä	217185 UNI

Kokonaispituus L	105 mm
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi	219947
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9