

Garant**Pyöröjyrsin, Teräs, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217250 12
GTIN	4045197542663
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus**Huomautus:**

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P12

pienin poraus- \emptyset D: 9,6 - 11,7 mm

Sisä- \emptyset d_1 : 7 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 2,35 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 22 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 69,5 mm

Tekninen kuvaus

varren malli	Weldon
pienin poraus- \emptyset D	9,6 - 11,7 mm
Kokonaispituus L_{ges}	69,5 mm
Sisä- \emptyset d_1	7 mm
Ulkoneman pituus L_1	22 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	2,35 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Varren \emptyset D_s h6	12 mm
levytyypille	P12

Sisäjähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	20 mm
Jyrsinmateriaali	Teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219818
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219832