

Garant**Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 76mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	217180 76
GTIN	4045197465740
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:**Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,5 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	185 mm
varren malli	Weldon
Varren Ø D ₅ h6	50 mm
Lasku-Ø D	76 mm
Terien lkm Z	1
Ohjelmointimitta e	12,55 mm
Vähimmäis-Ø d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	260158
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	265 mm

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219848
Kiinnitysruuvi	219945