

Garant**Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217180 26
GTIN	4045197196934
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:****Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

L ₃	60 mm
Varren Ø D ₅ h6	20 mm
varren malli	Whistle Notch
Ulkoneman pituus L ₁	82 mm
Ohjelmointimitta e	5,05 mm
Laipan Ø D ₁	25 mm
Terien lkm Z	1
Vähimmäis-Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Lasku-Ø D	26 mm
Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	260142

Sisäjäähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	132 mm
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	219795 1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2