

Garant**Pyöröjyrsin, kierre, teräs, Tyyppi: 27/M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus**Huomautus:**

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

pienin poraus- \varnothing D: 22 - 37 mm

Kierteen koko M: M10 mm

levytyypille: P26

Sisä- \varnothing d_1 : 18 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 9,5 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 18 mm

Tekninen kuvaus

pienin poraus- \varnothing D	22 - 37 mm
Kierteen koko M	M10 mm
Sisä- \varnothing d_1	18 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	9,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	22,6 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Ulkoneman pituus L ₁	18 mm
varren malli	Kierteellinen
levytyypille	P26
Porauksen Ø	16 mm
Kierteen syvyys	18 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	kierre, teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219819
------------------------------	--------