

**Garant**
**Pyöröjyrsin, Kova-metalli, Tyyppi: 18L**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	217252 18L
GTIN	4045197216533
Tuoteluokka	21Q

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Todellinen pistosyvyys  $S_{max}$  lasketaan seuraavasti:  $(D-d_1) / 2$ .

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P16

pienin poraus- $\varnothing$  D: 14 - 22 mm

Sisä- $\varnothing$   $d_1$ : 12 mm

enimmäistyöstösyvyys  $S_{max}$ : 5 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$ : 37,4 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 86,5 mm

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $S_{max}$	5 mm
Varren $\varnothing$ $D_s$ h6	12 mm
Sisä- $\varnothing$ $d_1$	12 mm
pienin poraus- $\varnothing$ D	14 - 22 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	86,5 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	37,4 mm
varren malli	- lieriömäinen
Kiinnitysruuvi-sarja	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Varsi	DIN 6535 HA
levytyypille	P16
Sisäjäähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	35,4 mm
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219818
------------------------------	--------