

Garant
Pyöröjyrsin, Teräs, Tyyppi: 18

Tilastiedot

Tilausnumero	217250 18
GTIN	4045197571908
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Huomautus:

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P16

pienin poraus- \varnothing D: 14 - 22 mm

Sisä- \varnothing d_1 : 9 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 6,5 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 25 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 71,5 mm

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	25 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	6,5 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Sisä- $\varnothing d_1$	9 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219818 (8IP; 3,8 Nm)
varren malli	Weldon
pienin poraus- \varnothing D	14 - 22 mm
Kokonaispituus L_{ges}	71,5 mm
levytyypille	P16

Sisäjähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	20,9 mm
Jyrsinmateriaali	Teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219818
------------------------------	--------