

Garant
Pyöröjyrsin, Teräs, Tyyppi: 27

Tilaustiedot

Tilausnumero	217250 27
GTIN	4045197216519
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Huomautus:

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P26

pienin poraus- \emptyset D: 22 - 37 mm

Sisä- \emptyset d_1 : 13,6 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 11,5 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 35 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 84,2 mm

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys S_{max}	11,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	84,2 mm
Ulkoneman pituus L_1	35 mm
varren malli	Weldon
pienin poraus- \emptyset D	22 - 37 mm
Sisä- \emptyset d_1	13,6 mm
Varren \emptyset D_s h6	16 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219819 (20IP; 5,7 Nm)
levytyypille	P26

Sisäjähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	30,4 mm
Jyrsinmateriaali	Teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219819
------------------------------	--------