

**Garant****Pyöröjyrsin, kierre, teräs, Tyyppi: 12/M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Tuoteluokka	21Q

**Kuvaus****Huomautus:**

Todellinen pistosyvyys  $S_{max}$  lasketaan seuraavasti:  $(D-d_1) / 2$ .

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

pienin poraus- $\varnothing$  D: 9,6 - 11,7 mm

Kierteen koko M: M5 mm

levytyypille: P12

Sisä- $\varnothing$   $d_1$ : 9,5 mm

enimmäistyöstösyvyys  $S_{max}$ : 1,1 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$ : 10 mm

**Tekninen kuvaus**

Sisä- $\varnothing$ $d_1$	9,5 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	13,5 mm
pienin poraus- $\varnothing$ D	9,6 - 11,7 mm
Kierteen koko M	M5 mm
varren malli	Kierteellinen

Ulkoneman pituus $L_1$	10 mm
enimmäistyöstösyvyys $S_{max}$	1,1 mm
levytyypille	P12
Porauksen $\emptyset$	16 mm
Kierteen syvyys	10 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	kierre, teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyppi	Pyöröjyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219832
------------------------------	--------