

Garant
Pyöröjyrsin, Kova-metalli, Tyyppi: 12L

Tilautiedot

Tilausnumero	217252 12L
GTIN	4045197542670
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Huomautus:

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P12

pienin poraus- \emptyset D: 9,6 - 11,7 mm

Sisä- \emptyset d_1 : 7 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 2,35 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 32 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 82 mm

Tekninen kuvaus

Sisä- \emptyset d_1	7 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	2,35 mm
Varren \emptyset D_s h6	12 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219832 (8IP; 1,0 Nm)
pienin poraus- \emptyset D	9,6 - 11,7 mm
varren malli	- lieriömäinen
Kokonaispituus L_{ges}	82 mm
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Varsi	DIN 6535 HA

levytyypille	P12
Sisäjähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	30 mm
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219832
------------------------------	--------