

Garant
Pyöröjyrsin, kierre, teräs, Tyyppi: 18/M6

Tilaustiedot

Tilausnumero	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Huomautus:

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

pienin poraus- \varnothing D: 14 - 22 mm

Kierteen koko M: M6 mm

levytyypille: P16

Sisä- \varnothing d_1 : 11 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 5,5 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 15 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi-sarja	219818 (8IP; 3,8 Nm)
pienin poraus- \varnothing D	14 - 22 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	5,5 mm
Kierteen koko M	M6 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisä- \varnothing d_1	11 mm

Ulkoneman pituus L_1	15 mm
Kokonaispituus L_{ges}	18,5 mm
levytyypille	P16
Porauksen \emptyset	16 mm
Kierteen syvyys	15 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	kierre, teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219818
------------------------------	--------