

Garant**Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 57mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	217180 57
GTIN	4045197465726
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:**Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,5 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

varren malli	Weldon
Terien lkm Z	1
L ₃	120 mm
Ohjelmointimitta e	9,55 mm
Lasku-Ø D	57 mm
Vähimmäis-Ø d _{min}	39 mm
Varren Ø D _s h6	40 mm
Ulkoneman pituus L ₁	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	260158
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	220 mm

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219945
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219848