

Garant
Pyöröjyrsin, Kova-metalli, Tyyppi: 18

Tilaustiedot

Tilausnumero	217252 18
GTIN	4045197216526
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus
Huomautus:

Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

levytyypille: P16

pienin poraus- \varnothing D: 14 - 22 mm

Sisä- \varnothing d_1 : 9 mm

enimmäistyöstösyvyys S_{max} : 6,5 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 25 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 71,5 mm

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys S_{max}	6,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	71,5 mm
varren malli	Weldon
Sisä- \varnothing d_1	9 mm
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Varren \varnothing D_s h6	12 mm
Kiinnitysruuvi-sarja	219818 (8IP; 3,8 Nm)
pienin poraus- \varnothing D	14 - 22 mm

Varsi	DIN 6535 HB
levytyypille	P16
Sisäjäähdytys	kyllä
Kierteen syvyys	21 mm
Jyrsinmateriaali	Kova-metalli
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219818
------------------------------	--------