



Vastakierretappi kapeat urat, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	082860 6
GTIN	2050001695390
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän Ø poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

Sopii:

Teräs.

Huomautus:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

tyyppi	6
Sopii ruuveille/pulteille	M18–M24
Alkureiän Ø	12 mm
Sopii muhveille (nipoille)	3/8 tuuma
sopii tuotteelle	teräs
Tuotetyyppi	Ruuvien ulosvetäjä