

Garant**Pyöröjyrsin, kierre, teräs, Tyyppi: 27/M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Tuoteluokka	21Q

Kuvaus**Malli:****Erittäin kapea malli** kierteiden jysintään.**Huomautus:**Todellinen pistosyvyys S_{max} lasketaan seuraavasti: $(D-d_1) / 2$.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: kyllä

pienin poraus- \emptyset D: 22 - 37 mm

Kierteen koko M: M8 mm

levytyypille: P26

Sisä- \emptyset d_1 : 13,6 mmenimmäistyöstösyvyys S_{max} : 11,5 mmUlkoneman pituus L_1 : 18 mm**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysruuvi-sarja	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	18 mm
enimmäistyöstösyvyys S_{max}	11,5 mm
Kierteen koko M	M8 mm
Kokonaispituus L_{ges}	22,6 mm

pienin poraus- \emptyset D	22 - 37 mm
varren malli	Kierteellinen
Sisä- \emptyset d ₁	13,6 mm
levytyypille	P26
Porauksen \emptyset	16 mm
Kierteen syvyys	18 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Jyrsinmateriaali	kierre, teräs
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Pyöröjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219819
------------------------------	--------