

Garant**Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217180 40
GTIN	4045197281272
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:****Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
L ₂	103 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
Vähimmäis-Ø d _{min}	25 mm
L ₃	95 mm
Ulkoneman pituus L ₁	123 mm
varren malli	Whistle Notch
Laipan Ø D ₁	40 mm
Ohjelmointimitta e	8,05 mm
Lasku-Ø D	40 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	260150

Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	183 mm
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219844
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP