

**Garant****Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 66mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	217180 66
GTIN	4045197465733
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

**Malli:****Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,5 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

## Tekninen kuvaus

L <sub>3</sub>	135 mm
Varren Ø D <sub>5</sub> h <sub>6</sub>	50 mm
Ohjelmointimitta e	11,05 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	165 mm
Terien lkm Z	1
Vähimmäis-Ø d <sub>min</sub>	45 mm
Lasku-Ø D	66 mm
varren malli	Weldon
Kääntöterä-ruuvisarja	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	260158
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	245 mm

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

---

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219848
Kiinnitysruuvi	219945