

Garant**Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214200 200/14
GTIN	4045197549853
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa. Teknisistä syistä mallissa **ei ole sisjäähdytystä**.

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D_{max}	216 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
Terän Ø D_c	200 mm
Terien lkm Z	14

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800