



Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 8/1 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaisissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrshintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	16 mm
Varren Ø D_3 h6	10 mm
Kääntöterän ruuvi	229706 (T6, 0,45 Nm)
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terän Ø D_c	8 mm
Terien lkm Z	1
Porrastuspituus L kun α_{max}	4 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	14 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	13 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,86 astetta
Ø D_3	5 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229706
----------------	--------