

**Garant****Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 250/16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214200 250/16 |
| GTIN         | 4045197549877 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa. Teknisistä syistä mallissa **ei ole sisjäähdytystä**.

**Tekninen kuvaus**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| suurin ulko-Ø $D_{max}$  | 263 mm                |
| KiinnitysreiänØ          | 60 mm                 |
| Terän Ø $D_c$            | 250 mm                |
| Sopiva kääntöterä        | SE.. 1204..           |
| Kääntöterä-ruuvisarja    | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Kokonaispituus $L_{ges}$ | 63 mm                 |
| Terien lkm Z             | 16                    |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| varren malli       | reiällä     |
| Asetuskulma κ      | 45 astetta  |
| Terien jako        | epätasainen |
| Sisäjähdytys       | kyllä       |
| Lastuamisstrategia | MTC         |
| Työkalun vaihto    | PowerCard   |
| Tuotetyyppi        | Tasojyrsein |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP | 674252 20IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm       | 211750 5,7  |
| Kääntöteräruuvisarja10 osaa  | 219800      |