



## Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 10/1mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrshintätehtäviä, kuten olakejyrshintä, ramppaus jne.

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Ulkoneman pituus $L_1$	17 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	80 mm
Kääntöterän ruuvi	229706 (T6; 0,5 Nm)
Varren Ø $D_s$ h6	10 mm
Terän Ø $D_c$	10 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terien lkm Z	1
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	6 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø $D_{max}$	18 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø $D_{min}$	17 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,91 astetta
Ø $D_3$	7 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229706
----------------	--------