

Garant**Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214200 80/5
GTIN	4045197131430
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	93 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terän Ø D_c	80 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800