

**Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	227100 20/5
GTIN	4960664462834
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, rampaus jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Varren Ø D_s h6	20 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α_{max}	16 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	37 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,72 astetta
Ø D_3	17 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------