



## Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, rampaus jne.

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Kokonaispituus $L_{ges}$	130 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229707 (T6; 0,5 Nm)
Terän Ø $D_c$	32 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	30 mm
Terien lkm Z	8
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	28 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\min}$	61 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,41 astetta
Ø $D_3$	29 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------