

**Garant****Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

**Etu:****Korkea tuottavuus:**

- **Suuri lastuamisnopeus.**
- **Suuret syöttönopeudet.**
- **Lyhyet työstöajat.**

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	58 mm
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	58,2 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Terien lkm Z	8
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	114 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	47,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	108 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,5 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,6 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5