

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 22/2XLmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	22 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kokonaispituus L_{ges}	170 mm
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	15 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	42 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	38 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,76 astetta
Ø D_3	16 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------