

Garant

**Jyrsinterä turvaurille, reunaviiste, HB7720, Nimellismitta, renkaan paksuus:
1,85mm**

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217265 1,85 |
| GTIN | 4045197216625 |
| Tuoteluokka | 21C |

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Uran leveys W -0,03 | 1,93 mm |
| Syvyys t | 1,25 mm |
| Viiste C | 0,2 × 45° mm |
| Nimellismitta, renkaan paksuus | 1,85 mm |
| Laji | HB7720 |
| Ulko-Ø D | 26 mm |
| tyyppi | P26 |
| Terien lkm Z | 6 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 500 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 250 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 60 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 45 m/min | H |
| Teräs < 65 HRC | soveltuu | 35 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 180 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |