



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Terän Ø D _c	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Varren Ø D _s h ₆	16 mm
Ulkoneman pituus L ₁	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α _{max}	9 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	26 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,27 astetta
Ø D ₃	10 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------