



## Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 22/3Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	22 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	10 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	15 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	42 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,76 astetta
Ø D <sub>3</sub>	16 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------