

**Garant****Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214200 125/10
GTIN	4045197131492
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	138 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	63 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	10
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7