



Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/3mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227100 16/3 |
| GTIN | 4960664462766 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaisissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrshintätehtäviä, kuten olakejyrshintä, ramppaus jne.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 100 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6, 0,45 Nm) |
| Varren Ø D_s h6 | 16 mm |
| Terän Ø D_c | 16 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 | 20 mm |
| Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$ | 6 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Porrastuspituus L kun α_{max} | 12 mm |
| Pyöröporausjyrshintä Ø D_{max} | 30 mm |
| Pyöröporausjyrshintä Ø D_{min} | 29 mm |
| Porrastuskulma α_{max} | 0,95 astetta |
| Ø D_3 | 13 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| varren malli | Lieriövarsi. |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229707 |
|----------------|--------|