



## Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/2Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 16/2L
GTIN	4960664396030
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

#### Huomautus:

Ilman sisäjäähdytystä.

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Ulkoneman pituus $L_1$	23 mm
Varren Ø $D_s$ h6	12 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Terän Ø $D_c$	16 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	100 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	9 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	26 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,27 astetta
Ø $D_3$	10 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------