



Kulmajyrsin 90° MECX, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrshintätehtäviä, kuten olakejyrshintä, ramppaus jne.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Terän Ø D _c	16 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Ulkoneman pituus L ₁	20 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Kokonaispituus L _{ges}	68 mm
Varren Ø D ₅ h6	16 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α _{max}	12 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø D _{max}	30 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø D _{min}	29 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,95 astetta
Ø D ₃	13 mm

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------