



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 24/3Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Varren Ø D _s h6	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	120 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Ulkoneman pituus L ₁	29 mm
Terän Ø D _c	24 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α _{max}	17 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	46 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	42 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,67 astetta
Ø D ₃	18 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------