

**Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227100 16/4
GTIN	4960664462773
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, rampaus jne.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	16 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229707 (T6; 0,5 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Varren Ø D _s h6	16 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α _{max}	12 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	29 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,95 astetta
Ø D ₃	13 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------