



Kulmajyrsin 90° MECX, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227105 16/4
GTIN	4960664472666
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	20 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Terän Ø D_c	16 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	68 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{max}	12 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	29 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,95 astetta
Ø D_3	13 mm

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------