



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	120 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Ulkoneman pituus L ₁	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α _{max}	18 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	44 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,64 astetta
Ø D ₃	19 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------