



Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 17/3Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 17/3L
GTIN	4960664462780
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastumisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, rampaus jne.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terän Ø D_c	17 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{max}	13 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	31 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,88 astetta
Ø D_3	14 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------