

Garant**SEHT 1204 AFFN timanttippinnoitettu timanttippinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214351 ALU
GTIN	4045197555724
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3,5$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,24 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,24 mm
tyyppi	ALU
ISO-koodi-kääntöterä	SEHT 1204 AFFN
Laji	HB7810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	725 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	650 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	480 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		