



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 18/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Ulkoneman pituus L_1	23 mm
Terän Ø D_c	18 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	11 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	34 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	30 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,04 astetta
Ø D_3	12 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------