



Kulmajyrsin 90° MECX, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaisissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	81 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α_{max}	16 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	37 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,72 astetta
Ø D_3	17 mm

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------