



## Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/7mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227100 25/7   |
| GTIN         | 4960664462889 |
| Tuoteluokka  | 250           |

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaisissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrshintätehtäviä, kuten olakejyrshintä, ramppaus jne.

### Tekninen kuvaus

|   |                      |
|---|----------------------|
| Varren Ø D <sub>s</sub> h6              | 25 mm                |
| Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>         | 25 mm                |
| Sopiva kääntöterä                       | BD.. 0703            |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub>         | 120 mm               |
| Terän Ø D <sub>c</sub>                  | 25 mm                |
| Kääntöterän ruuvi                       | 229707 (T6, 0,45 Nm) |
| enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub> | 6 mm                 |
| Terien lkm Z                            | 7                    |
| Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>  | 21 mm                |
| Pyöröporausjyrshintä Ø D <sub>max</sub> | 48 mm                |
| Pyöröporausjyrshintä Ø D <sub>min</sub> | 47 mm                |
| Porrastuskulma α <sub>max</sub>         | 0,55 astetta         |
| Ø D <sub>3</sub>                        | 22 mm                |

|                |               |
|----------------|---------------|
| varren malli   | Lieriövarsi.  |
| Asetuskulma κ  | 90 astetta    |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus     |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys   | kyllä         |
| Tuotetyyppi    | Kulmajyrsin   |

---

## Tarvikkeet

|                |        |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229707 |
|----------------|--------|