



## Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/3Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Terän Ø $D_c$	25 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	120 mm
Varren Ø $D_s$ h6	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	29 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	18 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\min}$	44 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,64 astetta
Ø $D_3$	19 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------